

**Csigafúró készlet HSS 114000 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115000 1-10
GTIN	4045197024046
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Hengerelt, normál spirálszög és lélekvastagság.

Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 10 mm

Fúrók száma: 19

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

Műszaki leírás

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	19
Fúrótartomány	1 - 10 mm

Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5