

**Garant****RC.X 1003, Minőség: HB725**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Árucikk kategória	21G

## Leírás

RC.X 1003 HB725 Forgácstörő: UM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	UM
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Minőség	HB725

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 2 mm
Bevonat	PVD
Váltólapka ISO kód	RCMX 1003
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz