

**Garant****RC.X 1003, Minőség: HU7310-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 260640 HU7310-1 |
| GTIN              | 4062406058401   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

RC.X 1003 HU7310-1 Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 350 - 600 m/min

## Műszaki leírás

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Minőség                        | HU7310-1           |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás           |
| Szerszámanyag                  | HM                 |
| Fő felhasználás                | N                  |
| Forgácsolási feltétel          | folyamatos         |
| Előtolás $f$                   | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Forgácstörő                    | AM                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 2 mm                |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 350 - 600 m/min           |
| Bevonat                                    | bevonat nélkül            |
| Váltólapka ISO kód                         | RCGX 1003                 |
| Cserék / élek száma                        | 2                         |
| Tűrés                                      | G                         |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |