

**Garant****RC.T 0803, Minőség: HU7310-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Árucikk kategória	21G

## Leírás

RC.T 0803 HU7310-1 Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 350 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	AM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Minőség	HU7310-1
Fő felhasználás	N
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	RCGT 0803
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz