

**Csigafúró készlet HSS 114000 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115000 1-10,5
GTIN	4045197024053
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**Hengerelt**, normál spirálszög és lélekvastagság.

Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

**Műszaki leírás**

Fúrótartomány	1 - 10,5 mm
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	24
Szár	Hengeres szár
Magfurat Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2 mm	114000 2

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10,5	115475 1-10,5