

Garant**CCGT 030102, Minőség: HB7125-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260047 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406058708 |
| Árucikk kategória | 211 |

Leírás

CCGT 030102 HB7125-1 Minőség: HB7125-1

Forgácstörő: VF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,2 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Minőség | HB7125-1 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 300 m/min |
| Előtolás f | 0,03 - 0,1 mm/ford, |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Fő felhasználás | M |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Forgácstörő | VF |
| Váltólapka ISO kód | CCGT 030102 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | G |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |