

Garant**CCGT 030102, Minőség: HB7025-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Árucikk kategória	211

Leírás

CCGT 030102 HB7025-1 Minőség: HB7025-1

Forgácstörő: SF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,2 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,2 mm
Forgácstörő	SF
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Sarokrídusz	0,2 mm
Minőség	HB7025-1
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Váltólapka ISO kód	CCGT 030102
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz