

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Árucikk kategória	210

Leírás**Leírás:**

Nagy teljesítményű és lágyan forgácsoló nagy előtolású maró.
Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően..
Közepes simításhoz is alkalmazható.
Költséghatékony az 5 élű váltólapkának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	8
Hozzávaló váltólapka	POMX 10T5..
Váltólapka csavar készlet	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,2 mm
Ø D ₃	80,78 mm

Vágóél Ø D _c	100 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Sorozat	Hi5
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7