


**HOLEX****Csigafúró HSS 114000 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-13KB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva. **Kiegészítve köztes méretekkel** Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 menet-magfuratokhoz.

**Műszaki leírás**

Fúrótartomány	1 - 13 mm
Fúrók száma	29
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Szár	Hengeres szár
Magfurat Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N

Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Tartozék

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 13 mm	114000 13

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5