


Garant**CNMA 120412, Típus: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMA 120412 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mmElőtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm
Fő felhasználás	K

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Minőség	HB7210-1
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	CNMA 120412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz