

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GG

Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mmElőtolás f : 0,32 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	GG
Előtolás f	0,32 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm
Minőség	HB7210-1

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz