


Garant**SNMA 120408, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMA 120408 HB7210-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7210-1
Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mm
Előtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Minőség	HB7210-1
Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz