

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 060408 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mmElőtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Forgácstörő	GM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	K
Minőség	HB7210-1
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz