

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMG 160408 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mmElőtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Minőség	HB7210-1
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	GM
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Fő felhasználás	K
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz