


Garant**SNMG 120412, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 251226 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059064 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

SNMG 120412 HB7210-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7210-1
Forgácstörő: GM
Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mm
Előtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 450 m/min |
| Szerszámanyag | HM |
| Előtolás f | 0,3 - 0,7 mm/ford, |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Forgácstörő | GM |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fogásmélység a _p | 0,4 - 6,5 mm |
| Minőség | HB7210-1 |
| Fő felhasználás | K |
| Bevonat | TiCN |
| Váltólapka ISO kód | SNMG 120412 |
| Cserék / élek száma | 8 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |