

**Garant****WNMA 080412, Típus: HB7210-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMA 080412 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmElőtolás  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 450 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7210-1
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	WNMA 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz