


Garant**CC.T 09T308, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260152 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059217 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CC.T 09T308 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 450 m/min |
| Fő felhasználás | K |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,25 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Forgácstörő | GM |
| Minőség | HB7210-1 |
| Fogásmélység a _p | 0,2 - 2,5 mm |
| Bevonat | TiCN |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 09T308 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |