

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB7210-1 Minőség: HB7210-1
Forgácstörő: GM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7210-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	GM
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	K
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz