



**PU szövetbetétes tömlő, kék, Hossz 25 m, Tömlő belső Ø (névleges méret): 11mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	080221 11
GTIN	7391390094667
Árucikk kategória	08A

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő. Kiváló ellenálló képesség olajokkal, oldószerekkel és nem vizes oldatokkal szemben. Üzemi nyomás 16 bar. Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány  $-15\text{ °C}$  és  $60\text{ °C}$  között.

## Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	16 bar
Tömlőhossz	25 m
Anyag	PU szövetbetétes tömlő
Tömlő belső Ø (névleges méret)	11 mm
Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	kék
Terméknév attribútum	Hossz 25 m
Termék fajtája	Tömlő

---

## Tartozék

Biztonsági csatlakozóStream-Line Belső tömlőcsatlakozó Ø  
(névleges méret) 11 mm

---

080297 11