

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RC.T 0602
Szárméret	12 mm
Lapkaméret	6 mm
Kés ISO kódja	SRDCN 1212F06
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	12,4 mm
Semleges tartó teljes L hossza	80 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 15
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	9 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 15

269028 15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500