

**CNMG 120404 Wiper, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120404 Wiper CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: WP

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 105 - 435 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Minőség	CA025P
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	105 - 435 m/min
Forgácstörő	WP
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz