

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	13 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	12,4 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 15
Kés ISO kódja	SRDCN 2020K06
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.T 0602
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 15	269028 15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500