

**CNMG 120404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250102 CA025P |
| GTIN              | 4960664857180 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Leírás**

CNMG 120404 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 105 - 435 m/min

**Műszaki leírás**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Minőség                        | CA025P           |
| Sarokrádiusz                   | 0,4 mm           |
| Szerszámanyag                  | HM               |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Forgácstörő                    | PQ               |
| Fogásmélység $a_p$             | 0,2 - 2,5 mm     |
| Fő felhasználás                | P                |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 105 - 435 m/min           |
| Előtolás $f$                               | 0,13 - 0,4 mm/ford,       |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított       |
| Bevonat                                    | CVD                       |
| Váltólapka ISO kód                         | CNMG 120404               |
| Cserék / élek száma                        | 4                         |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |