

**CNMG 120404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120404 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PS

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Előtolás $f$	0,15 - 0,35 mm/ford,
Minőség	CA025P
Fogásmélység $a_p$	1 - 3,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P

Szerszámananyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	PS
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz