

**CNMG 120408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 435 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 435 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Minőség	CA025P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PQ

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz