

**CNMG 120408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 3,5 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PS
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Sarokrídus	0,8 mm
Szersámányag	HM
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz