

**CNMG 120408 Wiper, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120408 Wiper CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: WQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	WQ
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA025P
Fogásmélység $a_p$	1 - 3,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Előtolás $f$	0,15 - 0,35 mm/ford,

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz