

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SRGCR/L 1212F06
Fejhossz L ₁	13,6 mm
Teljes hossz L	80 mm
Lapkaméret	6 mm
Szárméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.T 0602
Működő szélesség L ₄	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500