

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.T 0602
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Fejhossz L ₁	13,6 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Kés ISO kódja	SRGCR/L 1616H06
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500