

**CNMG 120416, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120416 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PH

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 10 mm

Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 10 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Forgácstörő	PH

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Sarokrádiusz	1,6 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz