

**CNMG 120412, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120412 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PH

Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm

Fogásmélység a _p	1 - 10 mm
Forgácstörő	PH
Minőség	CA025P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz