

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	80 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	13,6 mm
Kés ISO kódja	SRGCR/L 1212F06
Hozzávaló váltólapka	RC.T 0602
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

---

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

---

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

---

659957 500