

**CNMG 160616, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250378 CA025P
GTIN	4960664863693
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 160616 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PH

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 10 mm

Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Fő felhasználás	P
Minőség	CA025P
Forgácstörő	PH
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1 - 10 mm
Sarokrádiusz	1,6 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz