

**CNMG 160608, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 160608 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PH

Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Minőség	CA025P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz