

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.T 0602
Szárméret	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Fejhossz L ₁	15,3 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	SRGCR/L 2525M06
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
--	------------

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
---	------------
