

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	20 mm
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	125 mm
Kés ISO kódja	SRGCR/L 2020K06
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	15,3 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Hozzávaló váltólapka	RC.T 0602
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
--	------------

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
---	------------

---