

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260607 25/08 |
| GTIN | 4062406059514 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Kés ISO kódja | SRGCR/L 2525M08 |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 29 |
| Hozzávaló váltólapka | RC.T 0803 |
| Fejhossz L ₁ | 19,8 mm |
| Szárméret | 25 mm |
| Működő szélesség L ₄ | 32 mm |
| Lapkaméret | 8 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 30 fok |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

