



Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Interpolációs marás Ø D _{min}	73 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Ferde bebarási szög α _{max}	0,55 fok
Vágóélek száma Z	5
Ø D ₃	33 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	78 mm
Ferde bebarási hossz L az α _{max} -hoz	31,3 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel

Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------