



Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Árucikk kategória	250

Leírás

Nagy előtolású maró MFH mini 42/5 mmbelső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 5

Ø D₃: 35 mm

Maximális fogásmélység a_{p,max}: 1 mm

Teljes hossz L_{ges}: 40 mm

Felfogó menet M: M16

Interpolációs marás Ø D_{min}: 77 mm

Műszaki leírás

Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	33,3 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	77 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
Vágóél Ø D _c	42 mm
Vágóélek száma Z	5
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Ø D ₃	35 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,52 fok

Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
belső hűtés	igen
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Felfogó menet M	M16
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	82 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------