

**CNMM 120412, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 120412 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PX

Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA025P
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	PX
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz