

**CNMM 120416, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 120416 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PX

Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	PX
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min

Szerszámananyag	HM
Minőség	CA025P
Fogásmélység a _p	1 - 11 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz