

**CNMM 160612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 160612 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PX

Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	CA025P
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	PX

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz