

**CNMM 160608, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMM 160608 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PX

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 11 mm

Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	1 - 11 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PX

Minőség	CA025P
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 160608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz