

**DNMG 150616, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150616 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácstörő	PH
Minőség	CA025P

Szerszámananyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz