

**Nagy előtolású maró MFH mini, furattal, Ø D / élek száma Z: 42/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Árucikk kategória	250

Leírás

Nagy előtolású maró MFH mini 42/5 mmbelső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 7

Ø D₃: 35 mm

Maximális fogásmélység a_{p,max}: 1 mm

Teljes hossz L_{ges}: 40 mm

Felfogó furat Ø: 16 mm

Interpolációs marás Ø D_{min}: 77 mm

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{max}	82 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	33,3 mm
Vágóél Ø D _c	42 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	35 mm
Felfogó furat Ø	16 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	77 mm
Vágóélek száma Z	7
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,52 fok
Beállítási szög κ	15 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------