

**DNMG 150612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150612 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PS

Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Forgácstörő	PS
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm

Minőség	CA025P
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz