

**DNMG 150612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150612 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: PH  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Forgácstörő	PH

Minőség	CA025P
Fogásmélység a <sub>p</sub>	1 - 5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz