

**SNMG 120408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120408 CA025P Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: CA025P
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Minőség	CA025P
Forgácstörő	PS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min

Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz