

**SNMG 120408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

SNMG 120408 CA025P Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: CA025P  
Forgácstörő: PQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 105 - 435 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	105 - 435 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	PQ

Sarokrídus	0,8 mm
Előtólás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Minőség	CA025P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz