

**SNMG 190612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 190612 CA025P Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: CA025P
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	CA025P
Forgácstörő	PH
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Fogásmélység a _p	1 - 10 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	SNMG 190612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz